





## Serie TUBO OVALE TO3 - TO2 - 280 / 380 mm, sezione 30 x 15



## Serie TUBO OVALE SO3 - 380 mm, sezione 30 x 15



INGOMBRI e PORTATE a PAG. 65



# Tabella dei limiti di carico

TO3



pagg. 41/43

| Porta mensola e appenderia<br>Serie TUBO OVALE | Modello  | Lunghezza<br>[mm] | Altezza<br>[mm] | Portata<br>Acciaio |
|------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------------|--------------------|
|                                                | TO3.038P | 390               | 108             | 100 kg             |
|                                                | TO3.A38P | 390               | 108             | 100 kg             |
|                                                | TO3.038S | 390               | 118             | 50 kg caduno       |
|                                                | TO3.A38S | 390               | 108             | 100 kg             |
|                                                | TO3.038B | 390               | 108             | 100 kg             |
|                                                | TO3.A38B | 390               | 108             | 100 kg             |
|                                                | TO3.038F | 390               | 108             | 100 kg             |
|                                                | TO3.A38F | 390               | 108             | 100 kg             |
|                                                | SO3.038P | 390               | 106             | 90 kg              |
|                                                | SO3.A38P | 390               | 106             | 90 kg              |
|                                                | SO3.038S | 390               | 116             | 45 kg caduno       |
|                                                | SO3.A38S | 390               | 106             | 90 kg              |
|                                                | SO3.038B | 390               | 106             | 90 kg              |
|                                                | SO3.A38B | 390               | 106             | 90 kg              |

SO3



pagg. 41/43

TO2

pagg. 41/43

| Porta mensola e appenderia<br>Serie TUBO OVALE | Modello  | Lunghezza<br>[mm] | Altezza<br>[mm] | Portata<br>Acciaio |
|------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------------|--------------------|
|                                                | TO2.028P | 290               | 69              | 50 kg              |
|                                                | TO2.038P | 390               | 69              | 30 kg              |
|                                                | TO2.028S | 290               | 92              | 25 kg caduno       |
|                                                | TO2.038S | 390               | 92              | 15 kg caduno       |
|                                                | TO2.028F | 290               | 69              | 50 kg              |
|                                                | TO2.038F | 390               | 69              | 30 kg              |
|                                                | SO2.IN07 | 310               | 220             | 35 kg caduno       |
|                                                | TO2.320T | 340               | 92              | 40 kg caduno       |
|                                                | TO3.640T | 340               | 118             | 40 kg caduno       |
|                                                | SO3.640T | 340               | 116             | 40 kg caduno       |

TO2 - TO3





pag. 41

SO3

pag. 41



# Tabella dei limiti di carico


|                                | Accessori specifici                                                                         | Modello                          | Lunghezza [mm] | Altezza [mm] | Portata Alluminio | Portata Acciaio |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| SKA<br>Porta scarpe<br>pag. 56 |  T12 (Ø12) | SKA.DX03<br>SKA.SX03<br>SKA.CN03 | 236            | 83           | 5 kg              |                 |
| PAK<br>pag. 58                 |            | PAK.DX<br>PAK.SX                 | 10 / 50        | 55           |                   | 100 kg          |
| PAT<br>pag. 58                 |            | PAT.DX<br>PAT.SX                 | 10 / 50        | 55           |                   | 100 kg          |
| MFX<br>pag. 59                 |           | MFX.DX96<br>MFX.SX96             | 11             | 140          |                   | 100 kg          |
| GNC<br>pag. 63                 |          | GNC.D302                         | 45             | 56           | 10 kg caduno      | 20 kg caduno    |
| TAC<br>pag. 63                 |          | TAC.L700<br>TAC.T700             | 20<br>24       | 37<br>15     | 10 kg<br>10 kg    | 20 kg caduno    |

Valutazione del carico per singolo elemento, su struttura a 4 punti d'appoggio.

## VALUTAZIONE DEL CARICO

I carichi fin qui richiamati riferiscono ad una coppia di supporti predisposta con cavalieri d'appoggio sulla mensola, sottoposta a controllo con il seguente metodo:

- montaggio di due cremagliere singole, perfettamente parallele, distanti fra loro 60 cm, tassellate a muro come da istruzioni;
- incastro di due supporti Fit Art nelle rispettive cremagliere ad eguale altezza;
- assemblaggio di quattro cavalieri centrali, due per ogni supporto;
- appoggio di una mensola di 70 cm sui supporti corredati di cavalieri, a sbalzo di 5 cm per lato (per variabili cavalieri vedere pag. 35);
- posizionamento del carico in asse alla larghezza ed alla profondità del piano (peso uniformemente distribuito a simulare applicazioni reali).



Tutti gli altri supporti Fit Art senza cavalieri necessitano di procedura di montaggio come specificata nelle istruzioni.

I valori riportati in tabella sono pari a circa la **metà** dei carichi di rottura.



Per le coppie di supporti che superano il limite di 200 kg imposto durante le prove di carico dinamometriche, si indicherà il valore di 100 kg.

I valori di carico di tutti i prodotti Fit Art derivano dalla sinergia tra procedimenti industriali e forme degli articoli. La semplice riproduzione dei nostri articoli non determina gli stessi standard di robustezza perché diversi per procedimenti industriali.